

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #48-483 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€252,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€252,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
23.0

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Durchmesser (mm):
30.00 +0.00/-0.25

Substrat: ☐
Crystal Quartz

Verzögerung: λ/4
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/8 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0015
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3.5 J/cm² @ 1064nm, 10ns
Verzögerungsordnung: Multiple Order

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen