

**TECHSPEC®  $\lambda/4$ -Fenster aus N-BK7, 30 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, unbeschichtet**



Produkt #20-530 3-4 TAGE

- 1 + **€67,50**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €67,50                          |
| Stk. 6+                         |
| €54,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl ( $v_d$ ):  
64.17

Fase:  
Protective as needed

Freie Apertur (%):  
90

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>27.00                                                                           |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>30.00 +0.00/-0.25                                                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.00 ±0.20                                                                                 |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                 |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>7.1 (-30 to +70°C)<br>8.3 (+20 to +300°C) |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.51                                                                                   |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                                                    |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.516                                                                    |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm²):</b><br>610                                                                              |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br><1                                                                        |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.206                                                                                    |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">N-BK7</a>                                                                        |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                             |
| <b>Transmittierte Wellenfront, P-V:</b><br>λ/4                                                                   |
| <b>Typ:</b><br>Protective Window                                                                                 |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 2200                                                                   |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>82                                                                            |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |