

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Magnesium Fluoride (MgF₂) Windows

Produkt #19-921 3-4 TAGE



1



€370,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€370,00

Stk. 11+

€333,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
106.22

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 27.00
Durchmesser (mm): 30.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 3.00 ±0.1
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 13.7
Dichte (g/cm³): 3.18
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.377
Knoop-Härte (kg/mm²): 415
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.271
Substrat: Magnesium Fluoride (MgF ₂)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/2
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 120 - 7000
Elastizitätsmodul (GPa): 138

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen