

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #48-493 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€640,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€640,00

Stk. 6+

€520,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
23.0

Beschichtung:
Laser V-Coat (780nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
780

Durchmesser (mm):

30.00 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Verzögerung: λ/4
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/8 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen