

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#48-645**

KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€47,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€47,00

Stk. 10+

€42,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

7.50 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.51
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  N-BK7
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.20
Radius R₁ (mm): 3.88
Freie Apertur CA (mm): 2.5
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen