

TECHSPEC® Linearer Polarisationsfilter aus Kunststoff, 30 mm D.,



Produkt #85-920 3-4 Tage

- 1 + **€28,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€28,00

Stk. 6+
€23,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.3

Auslöschungsverhältnis:
9000:1

Substrat: ☐
[XP42-200 on PMMA](#)

Betriebstemperatur (°C): -40 to +80
Dicke (mm): 2.22 ±0.25
Transmission (%): Single: 42 Parallel: 36 Crossed: <0.004
Typ: Linear Polarizer
Aufbau: Polarizing Film on PMMA
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%): >99.98

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform