

TECHSPEC® 30mm, englisch, Mikrometer, Z-Achse



TECHSPEC® Vertical Translation Stages



Produkt #66-495 2 In Stock

-

1

+

€700^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€700,00 stückpreis
Stk. 3+	€611,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z)

Art der Bewegung:

	Führungssystem:
Crossed Roller Bearing	
	Bühnengröße (mm):
30 x 30	
	Verstellweg (mm):
5	
	Mittiges Loch:
¼-20	
	Aufbau:
Aluminium Stage	
	Steigung der Leitspindel (mm):
0.635	
	Belastbarkeit (kg):
1.5	
	Bühnengröße (Zoll):
1.18 x 1.18	
	Abweichung von gerader Linie (µm):
3	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
English Micrometer	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(1) ¼-20, (8) 2-56	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

[Bottom adapter plates](#), sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

- Mechanisch kompatibel mit unseren [TECHSPEC® Bühnen](#)
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von [TECHSPEC® Bühnen](#) entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x 30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere [Adapterplatten](#) werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigt werden.

Technische Informationen

