

TECHSPEC® 30mm, englisch, Z-Achse



30mm, English Z-Stage

Produkt **#66-494** **3 In Stock**

- 1 + €645⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€645,00 stückpreis
Stk. 3+	€562,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z) **Art der Bewegung:**

Crossed Roller Bearing **Führungssystem:**

30 x 30	Bühnengröße (mm):
5	Verstellweg (mm):
1/4-20	Mittiges Loch:
Aluminium Stage	Aufbau:
0.5	Steigung der Leitspindel (mm):
1.5	Belastbarkeit (kg):
1.18 x 1.18	Bühnengröße (Zoll):
3	Abweichung von gerader Linie (µm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw	Verstellung:
------------	---------------------

Gewinde & Montage

(1) 1/4-20, (8) 2-56	Gewinde:
----------------------	-----------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

[Bottom adapter plates](#), sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

- Mechanisch kompatibel mit unseren [TECHSPEC® Bühnen](#)
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von [TECHSPEC® Bühnen](#) entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x 30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere [Adapterplatten](#) werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigt werden.

Technische Informationen

