

TECHSPEC® 30mm seitlich zugängliche Platte, 60° Aussparung



#85-717 + #85-641

Produkt **#85-641** **4 In Stock**

- 1 + €96⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+ €96,00 stückpreis

Need More? [Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed

Funktion:

Black Anodized Aluminum

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):
30.0

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.

38.0 (mm):

38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):

38.0

Größe (mm):

50 Dia.

Dicke (mm):

10.00

Kreisdurchmesser der M3-Durchbohrungen (mm):

38.0

Gewinde & Montage

Gewinde:

C'Bore Holes: (8) M3
Rod Thru Holes: (4) 6
60° cutout for side access

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Reach 233:

[Konform](#)

Produktdetails

- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Platte zur Filterhalterung mit austauschbarem Filterhalter

Diese speziellen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System sind zur Befestigung und Positionierung diverser [optischer Komponenten](#) vorgesehen. Wie eine Standardplatte des Cage-Systems besitzt auch die u-förmige Platte zur Filterhalterung aus eloxiertem Aluminium Bohrungen für Stangen mit 6 mm Durchmesser und kann außerdem einen austauschbaren Delrin®-Filterhalter aufnehmen, der sich in die Platte einschieben lässt.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [Platte zur Filterhalterung und austauschbarer Filterhalter](#).