

TECHSPEC® 30mm seitlich zugängliche Platte, 60° Aussparung



#85-717 + #85-641

Produkt **#85-641** 4 In Stock

-

1

+

€96⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€96,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Black Anodized Aluminum	Hinweis:
Fixed	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50 Dia.	Größe (mm):
	Dicke (mm):

10.00	
	Innendurchmesser Platte (mm):
30.0	
	Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):
38.0	
	Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0	
	Kreisdurchmesser der M3-Durchbohrungen (mm):
38.0	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
C'Bore Holes: (8) M3 Rod Thru Holes: (4) 6 60° cutout for side access	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 233:
Konform	

Produktdetails

- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Platte zur Filterhalterung mit austauschbarem Filterhalter

Diese speziellen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System sind zur Befestigung und Positionierung diverser **optischer Komponenten** vorgesehen. Wie eine Standardplatte des Cage-Systems besitzt auch die u-förmige Platte zur Filterhalterung aus eloxiertem Aluminium Bohrungen für Stangen mit 6 mm Durchmesser und kann außerdem einen austauschbaren Delrin®-Filterhalter aufnehmen, der sich in die Platte einschieben lässt.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [Platte zur Filterhalterung und austauschbarer Filterhalter](#).