

TECHSPEC® 30 mm Standardplatte, 1/4-20 Gewinde zur Stangenmontage



25mm Basic Cage Plate, #88-196



Produkt **#85-631**

KONTAKT

-

1

+

€44^{,50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€44,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fixed	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
30.0	Innendurchmesser Platte (mm):
	Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.

38.0	(mm):
38.0	Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
+0.025/-0.000 (inner diameter)	Toleranz Durchmesser (mm):
50 Dia.	Größe (mm):
10.00	Dicke (mm):

Gewinde & Montage

1/4-20	Kompatible Stangen:
--------	---------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x 2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x 6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).