

TECHSPEC® 30 mm Standardplatte, M6 Gewinde zur Stangenmontage



30mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-630

Produkt **#85-630** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €44^{,-00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€44,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Funktion:

Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):

30.0 +0.025/-0.000 (inner diameter)

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):

38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Größe (mm):
50 Dia.

Dicke (mm):
10.00

Gewinde & Montage

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

REACH 241:
[Konform](#)

Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x 2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x 6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).