

TECHSPEC® 30 mm Standardplatte für Stangen mit 6 mm und 3 mm Durchmesser



25mm Basic Cage Plate, #88-196



Produkt #85-638 3-4 Tage

1 €52,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€52,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Funktion:
Fixed

Innendurchmesser Platte (mm):
30.0

Größe (mm):
50 Dia.

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.

(mm): 38.0
Dicke (mm): 10.0
Aufbau: Black Anodized Aluminum
Toleranz Durchmesser (mm): +0.025/-0.000 (inner diameter)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform