

TECHSPEC® 30 mm Standardplatte für Stangen mit 6 mm und 3 mm Durchmesser



25mm Basic Cage Plate, #88-196



Produkt **#85-638** **2 In Stock**

-

1

+

€58^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€58,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Funktion:

Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):

30.0

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm.

38.0	(mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
Toleranz Durchmesser (mm): +0.025/-0.000 (inner diameter)	
50 Dia.	Größe (mm):
10.00	Dicke (mm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).