

Kompakter Reiter, 30 mm Länge x 35 mm Breite



Produkt **#11-164** **20+ In Stock**

-

1

+

€81^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€81,50 stückpreis
Stk. 10+	€72,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Metric	Typ:
Carrier	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
30.00	Länge (mm):

35.00	Breite (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
7	Höhe (mm):

0.04	Gewicht (kg):
------	---------------

Gewinde & Montage

(1) M6 x 1, (6) M2 x 0.4	Gewinde:
--------------------------	----------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Schienen und Reiter lieferbar
- Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
- Flache Bauform

Kompakte Optik-Mikroschienensysteme erlauben eine einfache Montage und Positionierung optischer Komponenten und haben eine definierte optische Achse mit einer Abweichung von maximal 1 mm auf 1 m Länge. Die Schienen besitzen Schlitz für M6- oder 1/4"-20"-Inbusschrauben zur Montage der Schiene auf [Montageplatten oder Labortischen](#). Die Reiter haben Befestigungslöcher für metrische Stangen und Stangenhalterungen sowie Rändelschrauben, mit denen der Reiter an der Schiene fixiert werden kann. Kompakte Optik-Schienensysteme bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu verringern. Die Systeme sind ideal für den Einsatz auf kleineren Arbeitstischen.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen

