

TECHSPEC[®] 30mm, metrisch, Z-Achse



TECHSPEC[®] Vertical Translation Stages



Produkt **#66-496** **1 In Stock**

-

1

+

€645^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€645,00 stückpreis
Stk. 3+	€562,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:

Linear (Z)

Crossed Roller Bearing	Führungssystem:
30 x 30	Bühnengröße (mm):
5	Verstellweg (mm):
M6 x 1	Mittiges Loch:
Aluminium Stage	Aufbau:
0.5	Steigung der Leitspindel (mm):
1.5	Belastbarkeit (kg):
1.18 x 1.18	Bühnengröße (Zoll):
3	Abweichung von gerader Linie (µm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw

Gewinde & Montage

(1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

- Mechanisch kompatibel mit unseren **TECHSPEC® Bühnen**
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von **TECHSPEC® Bühnen** entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x 30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere **Adapterplatten** werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigt werden.

Technische Informationen

