

TECHSPEC[®] Abdeckplatte für Öffnung 30mm



#85-627

Produkt **#85-627** 5 In Stock

-

1

+

€32^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€32,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Black Anodized Aluminum	Aufbau:
50.0 Dia.	Größe (mm):
2.00	Dicke (mm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal zur Kreuzung mehrerer optischer Wege
- In die Kugel mit 43 mm Öffnung kann eine große Optik eingesetzt werden
- Abdeckplatten blockieren nicht benutzte optische Wege

Die Kugeln für das TECHSPEC® Cage-System aus haltbarem, eloxiertem Aluminium erlauben die Kreuzung optischer Wege. Die Kugeln sind robuster als ein Würfel aus den [Standardplatten](#) und Winkeln. Jede Stirnfläche besitzt M3 Gewindebohrungen zum einfachen Anbau von Standardplatten über die dann wiederum Stangen an der Kugel befestigt werden können. Jede Kugel wird mit 20 M3 Inbusschrauben geliefert. Ersatzschrauben sind separat erhältlich ([#85-433](#)). Muss für Anwendungen eine große Optik in einer Kugel montiert werden, sollte eine Cage-System Kugel mit einer 43 mm Öffnung verwendet werden. Zum Blocken nicht verwendeter optischer Pfade sind Abdeckplatten lieferbar.