

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 30mm engl. Mikrometer, seiti. verstell., 0/Durchbohr., 0,25 mm weg



Produkt #83-504 3-4 TAGE

1 **€362,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€362,00

Stk. 3+

€315,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:

English Micrometer
Orientierung Verstelle­s­schraube: Side Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 30 x 30
Verstellweg (Zoll): 0.25
Mittiges Loch: ¼-20
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.635
Belastbarkeit (kg): 3
Gewinde: (1) ¼-20, (6) 2-56
Bühnengröße (Zoll): 1.18 x 1.18
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)