

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 30mm metr. Mikrometer, seitl. verstell., m/Durchbohr., 0,25 mm Weg



Produkt #83-510 3-4TAGE

1 €392,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€392,00

Stk. 3+

€342,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
Metric Micrometer

Orientierung Verstellerschraube:

Side Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 30 x 30
Verstellweg (mm): 6.5
Mittiges Loch: 5/16"-24
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 3
Gewinde: (1) 5/16"-24, (6) M2 x 0.4
Bühnengröße (Zoll): 1.18 x 1.18
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)