

TECHSPEC® 30mm, unbeschichtet, rechtw. Prisma aus N-BK7, enge Toleranzen



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Produkt #32-551 3-4 TAGE



1



€129,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€129,00

Stk. 6+

€103,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0/-0.1
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 42.40
Länge Katheten (mm): 30.00
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen