

TECHSPEC® 30R/70T VIS, Strahlteilerplatte mit C-Mount Halterung



Produkt #49-684 **4 In Stock**

- 1 + €334.⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4 | €334,00 stückpreis |
| Stk. 5-9 | €292,00 stückpreis |
| Stk. 10+ | €274,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Standard Beamsplitter **Typ:**
Beamsplitter Included:
[Standard 30R/70T VIS Plate Beamsplitter, 1 λ](#)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Plate **Aufbau:**

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| +0.0/-0.25 | Toleranz Größe (mm): |
| 38.0 | Tubuslänge (mm): |
| Black Anodized Aluminum | Gehäuse: |
| 38 x 38 x 50 | Housing Dimension: |

Optische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Visible Region | Beschichtungsspezifikation: |
| 30/70 | Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): |
| ±5 | Toleranz Reflexion/Transmission (%): |
| N-BK7 | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 1λ | Oberflächenebenheit (P-V): |
| 60-40 | Oberflächenqualität: |
| 400 - 700 | Wellenlängenbereich (nm): |

Gewinde & Montage

| | |
|-----------------------|--------------------|
| C-Mount Enclosure | Mount: |
| C-Mount (1" x 32 TPI) | Gewindeart: |

Konformität mit Standards

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
|--------------------------|--------------------------------|

Produktdetails

- Vereinfachte Montage und Ausrichtung
- Standardmäßige C-Mount-Innengewinde
- Beschichtung für sichtbares Spektrum und NIR-Spektrum erhältlich
- Zusätzliche [Strahlteiler](#), [Filter](#) und [Spiegel](#) mit C-Mount-Halterung erhältlich

TECHSPEC® Strahlteilerplatten mit C-Mount sollen die Systemintegration vereinfachen. Diese Strahlteiler mit Halterung sind beispielsweise in einem Aluminiumwürfel mit C-Mount (1" x 32 TPI) vormontiert. Jeder Würfel besitzt vier Bohrungen mit C-Gewinde (jeweils eine pro Seite) sowie eine 1/4-20-Gewindebohrung im Sockel zur Montage auf Stangen. TECHSPEC® Strahlteilerplatten mit C-Mount sind für das sichtbare Spektrum oder nahe Infrarotspektrum mit den Teilungsverhältnissen 30R/70T, 50R/50T und 70R/30R erhältlich.

Die Strahlteilerplatten für das sichtbare Spektrum sind für einen Wellenlängenbereich von 400 - 700 nm vorgesehen, die Strahlteilerplatten für das NIR-Spektrum für den Wellenlängenbereich von 700 - 1100 nm.

Hinweis: Diese Produkte können nicht auseinandergebaut werden. Für die Montage eines alternativen Strahlteilers in einem C-Mount-Würfel verwenden Sie entweder [#56-264](#) oder [#56-265](#).

Technische Informationen



