

## 3,25" x 4", 3" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt #46-113 **12 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €70<sup>50</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€70,50 stückpreis
Stk. 11-49	€63,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Fresnel Lens **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.06 **Mittendicke CT (Zoll):**

±0.05 **Toleranz Größe (Zoll):**

3.25 x 4.0 **Größe (Zoll):**

82.55 x 101.6 **Größe (mm):**

3.0 x 4.0 **Effektive Größe (Zoll):**

±0.020 **Toleranz Dicke (Inch):**

## Optische Eigenschaften

76.20 **Effektive Brennweite EFL (mm):**

Acrylic **Substrat:**

Uncoated **Beschichtung:**

400 - 1100 **Wellenlängenbereich (nm):**

3.00 **Effektive Brennweite EFL (Zoll):**

80.00 **Linien pro Zoll:**

1.49 **Brechungsindex ( $n_d$ ):**

85 (Typical) **Transmission (%):**

## Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum) **Betriebstemperatur (°C):**

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**

**Konform** **Reach 242:**

## Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

## Technische Informationen

