Alle 9 Produkte der Produktfamilie

3,25" x 4", 6" Brennweite, Zylinderfresnellinse

Cylinder Fresnel Lenses

Produkt **#46-114** **6 In Stock**

- 1 + **€70**.50

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	**€70,50** stückpreis
Stk. 11-49	**€63,00** stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Fresnel Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (Zoll):

0.06

Toleranz Größe (Zoll):

±0.05

Größe (Zoll):
3.25 x 4.0

Größe (mm):
82.55 x 101.6

Effektive Größe (Zoll):
3.0 x 4.0

Toleranz Dicke (Inch):
±0.020

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
152.40

Substrat:
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100

Effektive Brennweite EFL (Zoll):
6.00

Linien pro Zoll:
65.00

Brechungsindex (n_d):
1.49

Transmission (%):
85 (Typical)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
80 (Maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reach 242:
Konform

Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

Technische Informationen



;