

3,25" x 4", 6" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt **#46-114** **6 In Stock**

-

1

+

€70^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€70,50 stückpreis
Stk. 11-49	€63,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fresnel Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.06	Mittendicke CT (Zoll):
±0.05	Toleranz Größe (Zoll):

3.25 x 4.0	Größe (Zoll):
82.55 x 101.6	Größe (mm):
3.0 x 4.0	Effektive Größe (Zoll):
±0.020	Toleranz Dicke (Inch):

Optische Eigenschaften	
152.40	Effektive Brennweite EFL (mm):
Acrylic	Substrat:
Uncoated	Beschichtung:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
6.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
65.00	Linien pro Zoll:
1.49	Brechungsindex (n _d):
85 (Typical)	Transmission (%):

Umwelt & Haltbarkeit	
80 (Maximum)	Betriebstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

Technische Informationen

