

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#19-520** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€47,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€47,00

Stk. 11+

€42,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
34.90 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
21.60

Numerische Apertur NA:
0.81

Hintere Brennweite BFL (mm): 11
Substrat: ☐ H-K51
Toleranz Brennweite (%) : ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 31.41
Randdicke ET (mm): 2.91
Mittendicke CT (mm): 19.00 ±0.30
Blende: 0.62
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 34.9
Radius R₂ (mm): 71.12
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen