

34mm Durchmesser, Prismenhalter metrisch



Produkt #55-012 **20+ In Stock**

- 1 + €421^{.00}

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4 | €421,00 stückpreis |
| Stk. 5-25 | €378,90 stückpreis |
| Stk. 26-49 | €358,10 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adjustable - Rotary & Tip-Tilt

Typ:

Cube/Prism

Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±3

Feindrehung (°):

±3 Feiner Neigewinkel (°):

Gewinde & Montage

20.0 Größe der kompatiblen Optiken (mm):

M6 x 1.0 Kompatible Stangen:

Konformität mit Standards

[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#) RoHS 2015:

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

[Contains SVHC\(s\)](#) Reach 247:

Produktdetails

- Präzise, feine Bewegung
- Für Prismen bis 30mm
- Drehbar um 360°
- Schwarz eloxiertes Aluminium

Prismenhalterungen ermöglichen die Drehung von Prismen mit ±3° Genauigkeit sowie die Steuerung der Verkippung der X-Y-Achsen um ±3°. Konstruktion aus haltbarem, schwarz eloxiertem Aluminium. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Edelstahlstangen](#) and [Stangenhalter](#) benötigt.

Technische Informationen

| Mount Diameter A | Maximum Prism Size B | Base Height C | Maximum Total Mount Height D | Stock No. |
|------------------|----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|
| 34 | 20 | 30 | 76 | #55-012 |
| 50 | 30 | 45 | 102 | #55-013 |

