

# Oberflächenspiegel, 35 x 109 mm, 4-6λ



4-6λ First Surface Mirrors

Produkt #32-359 Lagernd

1

€24,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€24,50

Stk. 6+

€19,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):  
4 - 6λ

Substrat: Float Glass

Oberflächenqualität:  
80-50

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größe (mm):</b><br>35.0 x 109.0 ±0.76                                 |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >85% @400 - 700nm |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Aluminum (400-700nm)                   |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                    |
| <b>Einfallswinkel (°):</b><br>45.00                                      |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                                     |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>>90                                         |
| <b>Dicke (mm):</b><br>3.20                                               |
| <b>Typ:</b><br>Flat Mirror                                               |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                            |
| <b>Länge (mm):</b><br>109.00                                             |
| <b>Breite (mm):</b><br>35.00                                             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Konform</a>               |