

TECHSPEC® 355 & 532nm, 25mm Durchmesser, OD6 Notchfilter



TECHSPEC OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

Produkt #87-019 3-4 TAGE

Weitere Bandbreiten



1



€999,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€999,00

Stk. 6+

€799,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Optische Dichte OD:
≥6.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

355.00 & 532
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 @ 355nm 25 @ 532nm
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 3.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): >80 avg @ 325 - 400nm >90 avg @ 400 - 1200nm
Transmissionsbereich (nm): 325 - 1200
Typ: Notch Filter
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Freie Apertur (%): >85
Widerstandsfähigkeit: ML-C-48497A
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%): >99.5
Transmittierte Wellenfront, RMS: 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform