

TECHSPEC® 35mm, 1064nm, polarisierender Strahlteilerwürfel für Laserlinien



TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

Produkt #48-581 3-4 TAGE



1



€430,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€430,00

Stk. 6+

€338,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogenminute):
±3

Fase:
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Aufbau: Cube
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Größe (mm): 35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.1
Auslöschungsverhältnis: 1000:1
Transmission für p-polarisiertes Licht (%): >95
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%): >99.5
Substrat: 
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Linear Polarizer
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen