

## 35mm D x 35mm BW Protected Aluminium, konkaver Spiegel



Produkt **#43-468** **1 In Stock**

-

1

+

€58<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-49     | €58,00 stückpreis               |
| Stk. 50-99    | €49,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±0.5

Toleranz Dicke (mm):

35.00 ±0.50

Durchmesser (mm):

|                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 90                                                                        | Freie Apertur (%):                 |
| 6.0                                                                       | Randdicke ET (mm):                 |
| Optische Eigenschaften                                                    |                                    |
| Metal                                                                     | Art der Beschichtung:              |
| Protected Aluminum (400-2000nm)                                           | Beschichtung:                      |
| 400 - 2000                                                                | Wellenlängenbereich (nm):          |
| 35.00                                                                     | Effektive Brennweite EFL (mm):     |
| N-BK7                                                                     | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| f/1                                                                       | Blende (f/#):                      |
| R <sub>avg</sub> >85% @400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> >90% @400 - 2000nm | Beschichtungsspezifikation:        |
| ±2                                                                        | Toleranz Brennweite (%):           |
| 70.00                                                                     | Radius R <sub>1</sub> (mm):        |
| 80-50                                                                     | Oberflächenqualität:               |
| 70.00                                                                     | Krümmungsradius (mm):              |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |
| Konform                   | Reach 247:              |

## Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung von Licht
  - Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
  - Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm
- Diese sphärischen konkaven Spiegel besitzen eine polierte sphärische Oberfläche mit Metallbeschichtung und eine gekrümmte Rückseite. Jeder Spiegel besitzt eine positive Brennweite und fokussiert einfallendes Licht. Alle sphärischen konkaven Spiegel sind Oberflächenspiegel und bestehen aus einem Glassubstrat.

## Technische Informationen

