

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cw-Serie, 3,5 mm, f/2,0



3.5mm Focal Length



Produkt #15-607 3-4 TAGE

- 1 +

€485,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€485,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
41.96

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
94.13°

Filtergewinde:

M62 x 0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 65.00
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 74.44°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.7
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.073
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (9)
Hinweis: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x 2mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 102.34°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 86.75°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 3.50
Vergrößerung PMAG: 0.303
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 75 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 34.70
Hauptebene Objektseite (mm): -22.37
Hauptebene Bildseite (mm): 32.70
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 102.34° Vertical: 82.28° Diagonal: 116.98°
Maximale Verzeichnung (%): 21.12
Position Austrittspupille (mm): -15.89
Schutzart: IPX7
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen