

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der HPi-Serie, 35 mm, f/2,8



35mm FL HPi Series Lens

Produkt #33-830 3-4 TAGE

1 **€560,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€560,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
69.82

Filtergewinde:
M37 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):
39

Gewicht (g):

106
Zusätzliche Objektvlänge in Kamera (mm): 4
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 83.4mm - 20.7°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0259
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 92.8mm - 22.9°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 92.8mm - 22.9°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Optimiert für Sensorgröße: 1"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.155
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8
Beschichtung: N4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: N4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 36.51
Hauptebene Objektseite (mm): 55.84
Hauptebene Bildseite (mm): -19.37
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 92mm - 22.7° Vertical: 68.6mm - 17.1° Diagonal: 116mm - 28.1°
Maximale Verzeichnung (%): 0.41
Position Austrittspupille (mm): -62.56
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen