

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 3,5 mm, f/2,8



3.5mm Focal Length

Produkt #87-546 3-4 TAGE

1 €355,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€355,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
39.38

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
29.5mm - 87.2°

Filtergewinde:
M105 x 1.00 with required adapter [#89-848](#)

Max. Durchmesser (mm):

50
Gewicht (g): 97
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 23.0mm - 74.4°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.64
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0409
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 41.2mm - 102.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 41.2mm - 102.8°
Frontgewinde: M50.0 x 0.5 (Male)
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 26.50
Brennweite BW (mm): 3.50
Vergrößerung PMAG: 0.236
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 0 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 15.27
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 16.3mm - 57.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 18.31
Hauptebene Bildseite (mm): 7.49
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 41.2mm - 102.3° Vertical: 26.8mm - 82.3° Diagonal: 63.6mm - 117.1°
Maximale Verzeichnung (%): -20.94
Position Austrittspupille (mm): -15.28
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen