

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



#86-210



Produkt **#86-209** **KONTAKT**



1



€1.640,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.640,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
100.00

Blende:
Variable

Länge (mm):
74.00

Filtergewinde:

M37.5 x 0.50
Max. Durchmesser (mm): 45.0
Gewicht (g): 210.00
Max. Bildkreis (mm): 21.60
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 29.6
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2 - f/16
Verzeichnung (%): <-0.2
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)