

Objektiv mit Festbrennweite, 3,5 mm Brennweite



Fixed Focal Length Lenses

Produkt #68-672 3-4 TAGE

Vergleichsprodukte



1



€465,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€465,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
396.00

Blende:
Variable

Länge (mm):
30.50

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
103.6°

Max. Durchmesser (mm): 31.0
Gewicht (g): 73.00
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 8.5
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 3.50
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4 - f/16
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)

