

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 35 mm



35mm FL, #33-306



Produkt #33-306 3-4TAGE



1



€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
52.76

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
40.7mm - 10.6°

Filtergewinde:

M25.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 30
Außendurchmesser (mm): 30
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 30.5mm - 7.9°
Zusätzliche Objektvlänge in Kamera (mm): 4.58
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0392
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 56.0mm - 11.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 45.9mm - 11.9°
Gewindedurchmesser (mm): 30.0
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 36.9mm - 9.6°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.158
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.85 - f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 34
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 22.8mm - 6.0°
Hauptebene Objektseite (mm): 49.24
Hauptebene Bildseite (mm): -19.45
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 45.9mm - 11.9° Vertical: 34.3mm - 8.9° Diagonal: 57.5mm - 14.9°
Maximale Verzeichnung (%): -0.22
Maximale Länge (mm): 52.76
Position Austrittspupille (mm): -46.7
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens with Compact Form Factor
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

