

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #67-760 3-4 TAGE

- 1 + €155,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€155,00

Stk. 10+

€139,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.25

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥4.0

Freie Apertur CA (mm): 9.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 360.00 +3.0/-0.0
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm): +3.0/-0.0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 ±2
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±2
Min. Transmission (%): >25
Betriebstemperatur (°C): -50 to +50
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: General Filtering
Blockungsbereich (nm): 200 - 10000
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 5.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform