

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #25-030 3-4TAGE



1



€475,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€475,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
85

Aufbau:
Plate

Durchmesser (mm):
38.10 +0.00/-0.13

Parallelität (Bogenminuten): <3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50 ±10% @ 7 - 14µm
Substrat:  Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 3.00 ±0.13
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (µm): 7 - 14
Wellenlängenbereich (nm): 7000 - 14000
Modellnummer: BSP50-ZC-38-3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen