

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

INK-Beschichtung



Produkt **#38-368-INK** 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

1 **€50,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€50,50

Stk. 10+
€45,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 12.70 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm): 40.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 38.48
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.30 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.30
Radius R₁ (mm): 20.67
Freie Apertur CA (mm): 11.7
Blende: 3.15
Numerische Apertur NA: 0.16
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen