

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Nullapertur

Produkt #57-589 3-4 TAGE

-

1

+

 €98,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€98,00

Stk. 5+

€86,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Min. Apertur (mm):
0.00

Max. Apertur (mm):
22.0

Außendurchmesser (mm):
39.0

Aufbau: Anodized Aluminum Alloy, Burnished Leaves
Verstellwinkel Hebel (°): 99.00
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3.00
Länge Verstellhebel (mm): 12.00
Stellung Verstellhebel (mm): 2.50
Anzahl Lamellen: Two sets of 7
Betriebstemperatur (°C): <250
Pingewinde: M1.4 x 0.30mm
Dicke (mm): 5.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform