

TECHSPEC[®] 3mm D., doppeltes Außengewinde, einfache Optikhalterung 25mm



Produkt **#85-570** 20+ In Stock

-

1

+

€42^{,25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€42,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔔 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed	Funktion:
Circular/Cylindrical Tube	Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.0	Compatible Plate Inner Diameter (mm):
4.0	Tubuslänge (mm):

Black Anodized Aluminum	Aufbau:
25 Dia.	Größe (mm):
Gewinde & Montage	
3.0	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
10.0	Dicke kompatible Optiken (mm):
M23.2 x 0.75 (Double Male)	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
 - Passend für die [Cage-System Platten](#) 25 mm bzw. 30 mm
 - Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule
- Die einfachen Optikhalterungen des TECHSPEC® Cage-Systems mit 25 mm und 30 mm Außendurchmesser eignen sich ideal zur Befestigung von gefassten Optiken, Laserdiodenmodulen oder anderen optischen Komponenten in einem TECHSPEC® Cage-System. Eine Feststellschraube sichert die Komponenten in der einfachen Optikhalterung. Jede Halterung besitzt ein Außengewinde und kann so einfach mit den [Tuben des Cage-Systems](#) kombiniert werden. Auf diese Weise lassen sich Komponenten einfach zum System hinzufügen und entfernen - die einfachen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System gestatten also noch flexiblere TECHSPEC® Cage-System Konfigurationen. Die einfachen Optikhalterungen können auch ideal als Optikfassung für andere Aufbauten eingesetzt werden.
- Bitte beachten Sie:** Produktnummer [#85-510](#), Durchmesser 20 mm, Dicke 5 mm, Halterung enthält eine Feststellschraube aus Metall.