

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Plankonvexe Linse, 3 mm Durchm. x 9 mm BW, Commercial Grade



Produkt #23-058 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€19,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€19,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
3.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00

Hintere Brennweite BFL (mm):
8.01

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐

N-BK7	
Toleranz Brennweite (%):	±1
Zentrierung (Bogenminuten):	6.00
Mittendicke CT (mm):	1.50
Randdicke ET (mm):	1.25
Radius R ₁ (mm):	4.65
Freie Apertur CA (mm):	≥2.55
Blende:	3.00
Numerische Apertur NA:	0.17
Typ:	Plano-Convex Lens

Konformität mit Standards

RoHS:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen