

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#84-378** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€64,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€64,00

Stk. 10+

€57,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-9.00
Substrat: NSF11
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): -9.56
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur CA (mm): 2.7
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Randdicke ET (mm): 1.11
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -7.06
Oberflächenqualität: 20-10
Zerstörschwelle, laut Design: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform