

TECHSPEC® 3" D., 12" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel



Produkt **#49-599** 3-4TAGE

- 1 + **€191,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€191,00
Stk. 10+
€162,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±2

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/4
Durchmesser (Zoll): 3.0
Durchmesser (mm): 76.20 +1.0/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.04/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 12.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 304.80
Krümmungsradius (mm): 609.60
Blende (f/#): f/4
Beschichtung: Uncoated
Art der Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 0.50
Randdicke ET (mm): 12.70
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-15
Typ: Spherical Mirror

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen