

TECHSPEC® 3" D., 18" BW Enhanced Alu., sphärischer Spiegel



Produkt **#43-558** 3-4TAGE

- 1 + **€270,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€270,00
Stk. 10+
€229,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±2

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/4
Durchmesser (Zoll): 3.0
Durchmesser (mm): 76.20 +1.0/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.04/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 18.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 457.20
Krümmungsradius (mm): 914.40
Blende (f/#): f/6
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 0.50
Randdicke ET (mm): 12.70
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-15
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform