

Kugelgelagerte Verschiebebühne, 3" Verstellweg, 5"L x 1,19"B



Linear Motion Ball Bearing Slides



Produkt #37-364 3-4 Tage

- 1 +

€274,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€274,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Manual

Typ:

English
Bühnengröße (mm): 66.5 x 127.0
Verstellweg (Zoll): 3
Aufbau: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Höhe (Zoll): 1.00
Belastbarkeit, Normal (lbs): 100
Gewinde: (6) 10-32 on Top
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben: (4) 1/4-20 on Base
Bühnengröße (Zoll): 2.62 x 5.00
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008 per inch of travel
Gewicht (lbs): 1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen