


TECHSPEC® Canopus® reflektierender Strahlaufweiter, Protected Aluminium, 3X



TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Produkt #37-194 3-4TAGE



1



€567,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€567,00

Stk. 6+

€500,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:

Protected Aluminum (400-12000nm)
Designwellenlänge DWL (nm): Broadband
Eingangsapertur (mm): 4
Ausgangsapertur (mm): 12
Aufweitung: 3X
Substrat: ☐ Aluminum 6061-T6
Höhe (mm): 25.4
Länge (mm): 72.60
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 117
Breite (mm): 38.10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >70% @ 700 - 2000nm R _{avg} >97% @ 2 - 12µm
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 12000
Art: Fixed Magnification
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wavefront Error, P-V: ≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen