


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Absorbierender ND-Filter, OD 4, 50 mm Durchm., VIS 0⁺-beschichtet

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-128 □ Lagernd



1



€156,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€156,00

Stk. 11+

€137,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Optische Dichte OD:
4 ±0.2 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

3.60 @ 550nm
Glas-/Filternummer: Hoya ND-006
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Brechungsindex n_d: 1.531
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 542
Dicke (mm): 2.85
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 0.01 (average) @ 400 - 700nm
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Stock No. of Uncoated Filter: #36-276

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform