

# Halterung für 4 Watt, 365nm Lampe



4 Watt, 365nm Lamp Stand, #86-803

Produkt **#86-803** **3 In Stock**

- 1 + €87.<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €87,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## SPEZIFIKATIONEN

### Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

# PRODUKTDDETAILS

- Portable Ausführung mit hoher Lichtstärke
- Modelle mit 4 oder 6 Watt und einer Zentralwellenlänge von 365 nm
- Halterungen zum freihändigen Einsatz erhältlich

Die tragbaren UV-Lampen sind portable Arbeitstischlampen für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für die Anregung von fluoreszierend markierten Gelen, zur Sterilisierung oder zur Aushärtung von Klebstoffen. Diese Lampen besitzen ergonomisch gestaltete Griffe mit praktisch platzierten Schaltern zum bequemen Ein- und Ausschalten. Die tragbaren UV-Lampen eignen sich ideal zur Aushärtung aller [optischen Kleber der Firma Norland](#), die Edmund Optics anbietet.

**Hinweis:** Die Gestelle gehören nicht zum Lieferumfang, werden jedoch für den freihändigen Betrieb empfohlen.

---