

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #21-603 3-4 TAGE

- 1 + €188,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€188,00

Stk. 10+

€178,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:
4.0

Freie Apertur CA (mm):
67.50

Filtergewinde:
M72 x0.75

Substrat: ☐

ND Filter Glass
Oberflächenqualität: 40-20
Transmission (%): 0.01
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 425 - 675
Fassungsdicke (mm): 6.0
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 8.3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
